

## ALPHA

3477PI0080P30-13

EAN 4031582305210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	108 mm
総重量	0.902 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	35 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	44.5 mm
旋回半径	121 mm
旋回径	242 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

# ALPHA

3477PIO080P30-13

EAN 4031582305210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

