

NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	600 kg
6km/hの耐荷重	480 kg
静荷重	1200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	1.04 kg

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	120 mm
トレッド幅	50 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ベアリングタイプ	6304

NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

