

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	61 mm
全幅	55 mm
総重量	0.093 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	グラファイトブラック (RAL9011)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm
ドーム径	38 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

