

# GALEA

5071YGH125P50

EAN 4031582399813



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Galea                              |
| Typ                         | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                             |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                              |
| Bauhöhe                     | 159 mm                             |
| Gesamtbreite                | 66 mm                              |
| Gesamtgewicht               | 0,572 kg                           |

## RAD

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen, elektrisch-leitfähig            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Gleitlager                                    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                               |
| Durchmesser              | 125 mm  |
| Breite der Lauffläche    | 30 mm   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                                    |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Polyamid              |
| Gabelform       | Geschlossen           |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung       | 40 mm                 |
| Schwenkradius   | 129 mm                |
| Störkreis       | 258 mm                |
| Dom Durchmesser | 59 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 56 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 61,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 46,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 51,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |

# GALEA

5071YGH125P50

EAN 4031582399813



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

