

# PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○   |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Puretech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 70 kg                     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 140 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,16 kg                   |

## RAD

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen              |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, schwarz        |
| Lager                    | Rollenlager               |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz          |
| Durchmesser              | 80 mm                     |
| Breite der Lauffläche    | 35 mm                     |
| Achsloch Durchmesser     | 12 mm                     |
| Nabenlänge               | 44,4 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 35 mm                     |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A                |

# PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Bestellnummer 00004985  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

