

# AGILA

2470PIO150P50

EAN 4031582361179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Bauhöhe                     | 185 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,799 kg               |

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen       |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Gleitlager         |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz   |
| Durchmesser              | 150 mm             |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A         |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung     | 45 mm                 |
| Schwenkradius | 120 mm                |
| Störkreis     | 240 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 56 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 61,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 46,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 51,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |

# AGILA

2470PIO150P50

EAN 4031582361179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

