ALPHA

3478UFP200P63

EAN 4031582394924

Numéro de commande 0000085 4

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Capacité de charge à 6 km/h	250 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Largeur totale	115 mm
Poids	2.32 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Largeur du corps de roue	46 mm

RACCORD

Longueur de la platine	140 mm
Largeur de la platine	115 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3478UFP200P63

EAN 4031582394924

Numéro de commande 00000854

Dessins du produit



