

GALEA

5077PIO125R05-22X40

EAN 4031582362664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Galea
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	162 mm
전체 체중	0.595 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	40 mm
회전 간섭	205 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	22 mm
볼트 길이	40 mm

GALEA

5077PIO125R05-22X40

EAN 4031582362664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

