TERMÉKINFORMÁCIÓK

# ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Alpha |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 250 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 500 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 0,61 kg |
| Teljes szélesség | 85 mm |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Szín | Kék passzivált |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 40 mm |
| Test szélessége | 40 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 103 mm |
| Talplemez szélessége | 85 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 60 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm |
| Tengely furat átmérője | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UOO125P62

EAN 4031582030129

Rendelési szám 00004949

**Termékrajzok**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH