

## ALPHA

3478UFR200P67

EAN 4031582479478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ● |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Alpha                               |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota fissa                         |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 400 kg                              |
| Portata statica                     | 800 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Altezza totale                      | 240 mm                              |
| Peso complessivo                    | 2,251 kg                            |

## RUOTA

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                                     |
| Materiale del battistrada   | Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a rulli                             |
| Asse                        | Vite con dado                                  |
| Parafili                    | Senza parafili                                 |
| Diametro                    | 200 mm                                         |
| Larghezza battistrada       | 46 mm                                          |
| Durezza del Battistrada (A) | 64 Shore A                                     |

## SUPPORTO

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Materiale            | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo                       |

## FISSAGGIO

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra con freno centrale |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm                     |
| Larghezza della piastra          | 115 mm                     |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm                     |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                      |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                      |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                      |

# ALPHA

3478UFR200P67

EAN 4031582479478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

