# ALPHA

3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616



## CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 121 mm |
| Diamètre d'encombrement | 242 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 37 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 13 mm |

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●○○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●○○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Poids | 1.26 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3477PVO125P30-13

EAN 4031582305616

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH