製品情報

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Maxtech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	100 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.07 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	6 mm
ハブの長さ	22 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

注文番号 00008698

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH