

GALEA

5077PJP100P30-10

EAN 4031582379044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Galea |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 139 mm |
| Gesamtbreite | 66 mm |
| Gesamtgewicht | 0,476 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 30 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Material | Polyamid |
| Gabelform | Geschlossen |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung | 40 mm |
| Schwenkradius | 128 mm |
| Störkreis | 256 mm |
| Dom Durchmesser | 59 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm |

GALEA

5077PJP100P30-10

EAN 4031582379044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

