

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646
Bestelnummer 00035056

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha smart
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Draagvermogen bij 3 km/u	205 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	205 kg
Statisch Draagvermogen	410 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	240 mm
Totaal gewicht	3,202 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	85 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	52,5 mm
Zwenk radius	164,5 mm
Uitzwenking	329 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646
Bestelnummer 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

