

NOVATECH

ITP200X50-Ø20 ANTISTATIQUE92SHA PLAT

EAN 4031582472301



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers | Aluminium |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Novatech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 800 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 640 kg |
| Elektrisch-leitfähig | ✓ |
| Statische Tragfähigkeit | 1600 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 1,581 kg |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

