ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-22/11

EAN 4031582090130



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Розетка
Тип	Аксесуар
ОбВантажопідйомністьь 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	36 mm
Загальна вага	0,01 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетична розетка, кругла
Діаметр Болт	22 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH