

## ZETA

4687IEP125P63

EAN 4031582308112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Zeta             |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 300 kg           |
| 6km/hの耐荷重 | 240 kg           |
| 静荷重       | 600 kg           |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C           |
| 最大温度範囲    | 85 °C            |
| 取付高       | 164 mm           |
| 全幅        | 96 mm            |
| 総重量       | 3.175 kg         |

## 車輪

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 本体材質       | アルミニウム               |
|            | 柔らかい                 |
| トレッド材質     | 弾性タイヤ、黒、加硫処理         |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング           |
| 車軸         | ナットでネジ止め             |
| 車輪色        | ジェットブラック（RAL9005と類似） |
| スレッドガード    | スレッドガードなし            |
| 直径         | 125 mm               |
| トレッド幅      | 50 mm                |
| ボディ幅       | 50 mm                |
| トレッドの硬度（A） | 67 ショアA              |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 材料      | スチール、超重量系             |
| フォーク形状  | 幅広い、強化版               |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色       | 青色被膜保護                |
| オフセット   | 60 mm                 |
| 旋回半径    | 161 mm                |
| 旋回径     | 322 mm                |
| ドーム径    | 96 mm                 |

# ZETA

4687IEP125P63

EAN 4031582308112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 137 mm  |
| プレート幅      | 105 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

## 図面

