

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582377132
Bestellnummer 00838828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	450 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	360 kg
Statische Tragfähigkeit	900 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,62 kg

NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582377132
Bestellnummer 00838828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

