

## ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	75 kg
静荷重	150 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	128 mm
全幅	85 mm
総重量	0.432 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	103 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

# ALPHA

3478PVO100P62

EAN 4031582306712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

