

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

動きのノイズ



コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	固定キャスター
3km/hの耐荷重	300 kg
4km/hの耐荷重	300 kg
6km/hの耐荷重	200 kg
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	200 mm
総重量	1.992 kg

車輪

	柔らかい
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	160 mm
トレッド幅	46 mm
トレッドの硬度 (A)	64 ショアA

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い

フィッティング

プレート長	137 mm
プレート幅	115 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最小)	75 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	11 mm

ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

