PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

TOP 082x93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	720 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,57 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	93 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	95 mm
Breedte wielkern	93 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 082x93-Ø20 HL95


EAN 4031582322651

Bestelnummer 00804028

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH