

## ANIKA

5920UAI055L51-8

EAN 4031582406368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Anika
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	57 mm
全幅	37 mm
総重量	0.065 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	55 mm
トレッド幅	11 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	47 mm
旋回径	94 mm
ドーム径	18 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

# ANIKA

5920UAI055L51-8

EAN 4031582406368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

