

# ALPHA STAINLESS

8478UOO080P62

EAN 4031582313383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ●

## 핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	200 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	400 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	108 mm
전체 너비	85 mm
전체 체중	0.376 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	80 mm
트레드 폭	34 mm
차체 너비	34 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

## 하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
색상	스테인리스 스틸

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	100 mm
플레이트 너비	85 mm
플레이트 홀 길이(최소)	77 mm
플레이트 홀 길이(최대)	60 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478UOO080P62

EAN 4031582313383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

