

# FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Forma
Type	Wielen met Wielslot
Draagvermogen bij 3 km/h	135 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-18 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	120 °C
Totale hoogte	164 mm

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	18 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	60 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Zink-die-casting / Aluminium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Offset	57 mm
Zwenk radius	137 mm

## FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met binnenzeskant Bus
Diameter Bout	19 mm

# FORMA

6945UFP150B33-18,7 GREY

EAN 4031582476521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

