

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296
Bestellnummer 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	135 kg
Statische Tragfähigkeit	270 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,842 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	58 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 160X40-Ø20

EAN 4031582321296
Bestellnummer 00023492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

