

# AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Typ                         | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 50 kg                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 100 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                  |
| Bauhöhe                     | 69 mm                  |
| Gesamtgewicht               | 0,189 kg               |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Konuskugellager         |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 50 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 19 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung     | 24 mm                 |
| Schwenkradius | 49 mm                 |
| Störkreis     | 98 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                        |  |
|------------------------|--|
| Befestigungsart        | Anschraubloch  |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm  |
| Hinweis                | Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. |

# AGILA

2470UOK050P30-11

EAN 4031582301250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

