

## ZETA

4687PVR250P63

EAN 4031582327670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                            |
| Behuizingstype               | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting   |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 500 kg                          |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 250 kg                          |
| Statisch draagvermogen       | 1000 kg                         |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                           |
| Totale hoogte                | 290 mm                          |
| Totaal gewicht               | 5,056 kg                        |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, zwart         |
| Lagering                      | Rollager                      |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 250 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 67 Shore A                    |

## BEHUIZING

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm    | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager   | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Offset       | 55 mm                                 |
| Zwenk radius | 180 mm                                |
| Draaicirkel  | 360 mm                                |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA

4687PVR250P63

EAN 4031582327670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

