

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	250 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	123 mm
全幅	118 mm
総重量	5.29 kg

ハウジング

オフセット	30 mm
旋回半径	72 mm
旋回径	144 mm
ドーム径	104 mm

車輪

ベアリング	未加工ハブ
直径	75 mm
トレッド幅	30 mm
ボディ幅	30 mm

フィッティング

プレート長	112 mm
プレート幅	112 mm
プレート穴長（最大）	92 mm
プレート穴幅（最大）	92 mm
プレート穴径	9 mm