

STYLEA

5920UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname | Stylea |
| Typ | Lenkrolle |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 50 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 100 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 84 mm |
| Gesamtbreite | 54 mm |
| Gesamtgewicht | 0,17 kg |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Schwenkradius | 62 mm |
| Störkreis | 124 mm |

RAD

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse | Vernietet |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 11 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
| Plattenlänge | 38 mm |
| Plattenbreite | 38 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 28 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 28 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 4,4 mm |