

## STYLEA

5920UOI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582310924



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Stylea             |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 50 kg              |
| 静荷重       | 100 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 40 °C              |
| 取付高       | 68 mm              |
| 全幅        | 46 mm              |
| 総重量       | 0.097 kg           |

## 車輪

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 本体材質       | ポリアミド                |
| トレッド材質     | 車輪本体と同一              |
| ベアリング      | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸         | リベット止め               |
| スレッドガード    | スレッドガードなし            |
| 直径         | 65 mm                |
| トレッド幅      | 7 mm                 |
| トレッドの硬度（D） | 75 ショアD              |

## ハウジング

|         |         |
|---------|---------|
| 材料      | ポリアミド   |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回  |
| 旋回半径    | 53 mm   |
| 旋回径     | 106 mm  |
| ドーム径    | 32 mm   |

## フィッティング

|            |          |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径      | 10 mm    |

# STYLEA

5920UOI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582310924



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

