

## ALPHA STAINLESS

8477PIO080P62

EAN 4031582381641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |       |
|--------|-------|
| 回転性能   | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦     | ●●●○○ |
| 耐食性    | ●●●○○ |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha stainless  |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 70 kg            |
| 導電性       | いいえ              |
| ステンレス     | はい               |
| 静荷重       | 140 kg           |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C           |
| 最大温度範囲    | 60 °C            |
| 取付高       | 108 mm           |
| 総重量       | 0.88 kg          |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | ステンレス、重量系 |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | ステンレス     |
| オフセット   | 44.5 mm   |
| 旋回半径    | 123 mm    |
| 旋回径     | 246 mm    |

## 車輪

|            |              |
|------------|--------------|
| 本体材質       | ポリプロピレン      |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング      | プレーンベアリング    |
| 車軸         | ナットでネジ止め     |
| スレッドガード    | スレッドガードなし    |
| 直径         | 80 mm        |
| トレッド幅      | 35 mm        |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA      |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 105 mm  |
| プレート幅      | 80 mm   |
| プレート穴長（最小） | 77 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 60 mm   |
| プレート穴径     | 9 mm    |

## ALPHA STAINLESS

8477PIO080P62

EAN 4031582381641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

8477U00080P62-new

