

## LEVINA

5371PJP150P30-13 7001/6032

EAN 4031582355055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Levina
ハウジングタイプ	方向ロック付き回転キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	190 mm
全幅	59 mm
総重量	0.683 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショア

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	スリム
回転ベアリング	2つのボールレース
色	シルバークレー (RAL7001)
オフセット	38 mm
回転半径	120 mm
回転径	240 mm
ドーム径	59 mm

## フィットिंग

フィットングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ

# LEVINA


5371PJP150P30-13 7001/6032

EAN 4031582355055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ