

**P10-40X21 / 8**

EAN 4031582338119



Imaginea poate fi diferită de produsul original

**PERFORMANȚĂ**

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

**ATRIBUTELE DE BAZĂ**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Nume produs                       | Accesoriu |
| Tip de carcasă                    | Accesoriu |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg     |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg     |
| Înălțime totală                   | 8 mm      |
| Greutate totală                   | 0,026 kg  |

**RACORD**

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tip ajustare                        | Tijă cu Placă în formă de U |
| Lungime placă                       | 40 mm                       |
| Lățimea plăcii                      | 21 mm                       |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 32 mm                       |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 32 mm                       |
| Diametru orificiu placă             | 4 mm                        |