

# NOVATECH

RK.ETP082x96-Ø52x14

EAN 4031582330656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Produktname                 | Novatech |
| Typ                         | Rad      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 750 kg   |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein     |
| Rostfrei                    | Nein     |
| Statische Tragfähigkeit     | 1500 kg  |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C    |

## RAD

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Material des Radkörpers  | Nicht definiert     |
| Material der Lauffläche  | Polypropylen, weich |
| Durchmesser              | 82 mm               |
| Breite der Lauffläche    | 96 mm               |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A          |
| Kugellager Durchmesser   | 52 mm               |
| Kugellager Breite        | 14 mm               |

