

ALPHA

3480PQR260P65 black/darkblue

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Bauhöhe	310 mm
Gesamtgewicht	5 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	90 mm
Schwenkradius	220 mm
Störkreis	440 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Luftreifen, Blockprofil
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	260 mm
Breite der Lauffläche	85 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenlänge	200 mm
Plattenbreite	160 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	160 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	120 mm
Plattenloch Durchmesser	14 mm

ALPHA

3480PQR260P65 black/darkblue

EAN 4031582438239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

