

# ALPHA

3470UFR160P30-13

EAN 4031582304466

Objednávací číslo 00032788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                        |
| Typ                         | Otočné Kolečko               |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 200 kg                       |
| Statická Nosnost            | 400 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková výška               | 195 mm                       |
| Stavební výška              | 96 mm                        |
| Celková hmotnost            | 2,001 kg                     |

## KOLO

|                    |  |
|--------------------|--|
| Materiál středu    | Polyamid                                       |
|                    | měkký  |
| Materiál běhounu   | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
| Ložisko            | Valivé ložisko                                 |
| Osa kola           | Šroub s maticí                                 |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001)                        |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra                                    |
| Průměr             | 160 mm   |
| Šířka Běhoun       | 46 mm  |
| Šířka středu kola  | 46 mm  |
| Tvrdość Běhoun (A) | 63 Obuv A                                      |

## UCHYCENÍ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice    | Široký               |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody    |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou    |
| Vyosení         | 55 mm                |
| Poloměr otáčení | 135 mm               |
| Průměr otáčení  | 270 mm               |
| Poloměr otáčení | 96 mm                |

## MONTÁŽ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 13 mm         |

# ALPHA

3470UFR160P30-13

EAN 4031582304466  
Objednáací číslo 00032788



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

