

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188  
Bestellnummer 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

### HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	630 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	215 mm
Gesamtbreite	141 mm
Gesamtgewicht	15,19 kg

### RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Breite des Radkörpers	35 mm

### GEHÄUSE

Ausladung	35 mm
Schwenkradius	115 mm
Störkreis	230 mm
Dom Durchmesser	128 mm

### BEFESTIGUNG

Plattenlänge	145 mm
Plattenbreite	145 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	120 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

