

# DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                        |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper         |
| Lager                    | Gedämpftes Präzisionskugellager |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß                |
| Durchmesser              | 125 mm                          |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                           |
| Achsloch Durchmesser     | 8,4 mm                          |
| Nabenlänge               | 45 mm                           |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                           |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D                      |

## PERFORMANCE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○   |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Duratech silent           |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 300 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 600 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,38 kg                   |

# DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Bestellnummer 00033628  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

