

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech silent
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	300 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	600 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-30 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,38 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gedämpftes Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	8,4 mm
Nabenlänge	45 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Bestellnummer 00033628
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

