INFORMAȚII DESPRE PRODUS

MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,37 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu role, Inoxidabil
Roată	Alb natural
Diametru	125 mm
Benză de rulare	38 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44 mm
Lățimea corpului	38 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322774

Numărul de comandă 00034192

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH