

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン         |
|             | 柔らかい            |
| トレッド材質      | 空気入り、ブロックプロファイル |
| ベアリング       | ローラーベアリング       |
| スレッドガード     | スレッドガードなし       |
| 直径          | 260 mm          |
| トレッド幅       | 85 mm           |
| 車軸穴径        | 25 mm           |
| ハブの長さ       | 74 mm           |
| トレッドの硬度 (A) | 55 ショアA         |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 製品名       | Puretech air |
| ハウジングタイプ  | 車輪           |
| 3km/hの耐荷重 | 150 kg       |
| 静荷重       | 150 kg       |
| 総重量       | 1.04 kg      |

# PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

