



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Linea              |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 120 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 240 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 124 mm             |
| 全幅        | 82 mm              |

### ハウジング

|         |                  |
|---------|------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド            |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング          |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング       |
| 色       | グレーホワイ (RAL9002) |
| オフセット   | 32 mm            |
| 旋回半径    | 108 mm           |
| 旋回径     | 216 mm           |
| ドーム径    | 52 mm            |

### 車輪

|             |             |
|-------------|-------------|
| 本体材質        | ポリアミド       |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング  |
| スレッドガード     | スレッドガード付き   |
| 直径          | 100 mm      |
| トレッド幅       | 20 mm       |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA     |

### フィッティング

|             |                |
|-------------|----------------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート、USボルト穴 |
| プレート長       | 95 mm          |
| プレート幅       | 70 mm          |
| プレート穴長 (最小) | 72 mm          |
| プレート穴長 (最大) | 76 mm          |
| プレート穴幅 (最小) | 44.5 mm        |
| プレート穴幅 (最大) | 52 mm          |
| プレート穴径      | 11 mm          |

## Product Drawings

