

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Novatech

ハウジングタイプ 車輪

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 60 °C

総重量 9.043 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	フランジ付きホイール
直径	250 mm
トレッド幅	80 mm
車軸穴径	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
穴円径	112 mm
フィッティング穴径	15 mm
以下に適しています	komatsu

フィッティング

ボルト取付穴数 5

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

