

P11-40X27 / 8

EAN 4031582320213



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Акcesуар
Тип корпусу	Акcesуар
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	8 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з пластиною L-подібної форми
Довжина пластини	40 mm
Ширина тарілки	27 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	32 mm
Діаметр отвору планшета	4 mm