



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	8.67 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	フランジ付きホイール
直径	250 mm
トレッド幅	75 mm
車軸穴径	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
穴円径	112 mm
フィッティング穴径	15 mm
以下に適しています	atlet

フィッティング

ボルト取付穴数	4
---------	---

