

# NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |          |
|-----------|----------|
| 製品名       | Novatech |
| ハウジングタイプ  | 車輪       |
| 導電性       | いいえ      |
| ステンレス     | いいえ      |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C   |
| 最大温度範囲    | 60 °C    |
| 総重量       | 8.67 kg  |

## 車輪

|             |            |
|-------------|------------|
| 本体材質        | 鋳鉄         |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造  |
| ベアリング       | フランジ付きホイール |
| 直径          | 250 mm     |
| トレッド幅       | 75 mm      |
| 車軸穴径        | 80 mm      |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA    |
| 穴円径         | 112 mm     |
| フィッティング穴径   | 15 mm      |
| 以下に適しています   | atlet      |

## フィッティング

|         |   |
|---------|---|
| ボルト取付穴数 | 4 |
|---------|---|

