INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	550 kg
Capacité de charge à 6 km/h	440 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1100 kg
Plage de température (minimale)	-0.33 °C
Hauteur	200 mm
Poids global	3.38 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	360 mm

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4681ITP160P63 SH80XL


EAN 4031582400465

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH