

STEM

S70-10x70 / 10

EAN 4031582419436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Befestigungsart | Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben |
| Bundstift Durchmesser | 10 mm |
| Bundstift Länge | 70 mm |

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

| | |
|--------------------------|---------|
| Produktname | Schaft |
| Typ | Zubehör |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Bauhöhe | 9 mm |
| Gesamtgewicht | 0,07 kg |