

# ALPHA

3477PIO125P30-13

EAN 4031582305258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	155 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	1,191 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
El Banda de rodadura Color	Verd de plata (RAL7001)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	37 mm
Corporació ample	37 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	123 mm
Sterferencia de giro	246 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

# ALPHA

3477PIO125P30-13

EAN 4031582305258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

