

MAXTECH

UAD125X40-Ø20 HL58

EAN 4031582452853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,507 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Inyectat
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	60 Shore D

MAXTECH

UAD125X40-Ø20 HL58

EAN 4031582452853



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

